

S70-10X10 / 8

EAN 4031582321869



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Акcesуар
Тип корпусу	Акcesуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	6 mm
Загальна вага	0,02 kg

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня
Довжина Стрижень	10 mm