

## ZETA REVERSE

468SITP200P63 cv

EAN 4031582398298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Zeta reverse                                             |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование                |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 800 kg                                                   |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 640 kg                                                   |
| Электропроводящий                  | Нет                                                      |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                                      |
| Грузоподъемность статическая       | 1600 kg                                                  |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                                                   |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                                    |
| Общая высота                       | 240 mm                                                   |
| Общая ширина                       | 96 mm                                                    |
| Общий вес                          | 3,35 kg                                                  |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, очень тяжелый                    |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                              |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                         |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm                                           |
| Радиус поворота       | 155 mm                                          |
| Поворотное соединение | 310 mm                                          |
| Диаметр купола        | 96 mm                                           |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tread profile           | выпуклый                         |
| Материал корпуса        | Алюминий                         |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                    |
| Цвет Колесо             | Медово-желтый (RAL1005)          |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                |
| Диаметр                 | 200 mm                           |
| Ширина Протектор        | 50 mm                            |
| Ширина тела             | 50 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                   |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ZETA REVERSE

468SITP200P63 cv

EAN 4031582398298

Номер заказа 00860892

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

