

## AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila twin                  |
| Ház típusa                        | Kerékfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 70 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 140 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                       |
| Összsúly                          | 0,32 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 57 mm                       |

## VÁZ

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja    | Ikerkerek villa    |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó     |
| Szín            | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz     | 25 mm              |
| Körbeforgás     | 155 mm             |
| Kupola átmérője | 53 mm              |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapág                       | Kúpos golyócsapág       |
| Kerék színe                  | Palaszürke (RAL7015)    |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 50 mm                   |
| Futófelület szélessége       | 20 mm                   |
| Test szélessége              | 20 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D              |

## SZERELVÉNY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 11 mm       |

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Rendelési szám 00030578

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

