

NOVATECH

ETP 075X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318487

Numero d'ordine 00806315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D
Tipo di cuscinetto	6204ZV

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	350 kg
Portata a 6 km/h	280 kg
Portata statica	700 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,654 kg

NOVATECH

ETP 075X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318487

Numero d'ordine 00806315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

