

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Numéro de commande 00001273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Alpha |
| Type | Roulette fixe |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 100 kg |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 108 mm |
| Largeur totale | 85 mm |
| Poids | 0,494 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur du bandage | 35 mm |
| Largeur du corps de roue | 35 mm |
| Dureté du bandage (A) | 90 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 39 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------|----------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape | Galbée |
| Couleur | Zingué bleu |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 103 mm |
| Largeur de la platine | 85 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 9 mm |

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Numéro de commande 00001273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

