

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Objednávací číslo 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	36 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,614 kg

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163
Objednací číslo 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

