

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Objednávací číslo 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru pro šroub	8 mm
Délka náboje	36 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,614 kg

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Objednáací číslo 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

