TERMÉKINFORMÁCIÓK

# KAPPA

## 9682ITP160P63 CL67

EAN 4031582315950

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ●●●●○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ●●●○○ |
| Kopás | ●●●●○ |
| Korrozióálló képesség | ●●●●○ |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Kappa |
| Ház típusa | Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 800 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 640 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 1600 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 4,27 kg |
| Teljes szélesség | 116 mm |

### VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín | Kék passzivált |
| Ellensúlyoz | 58 mm |
| Körbeforgás | 280 mm |
| Lubrication nipple | 1 |
| Kupola átmérője | 111 mm |

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| Futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 160 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

### SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 135 mm |
| Talplemez szélessége | 110 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# KAPPA

9682ITP160P63 CL67

EAN 4031582315950

Rendelési szám 00802074

**Product Drawings**