

DURATECH

МОР 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039
Номер замовлення 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ○ ○ ○
Атритація	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	3600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	3000 kg
Статичний Вантажопідйомність	6000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	2,025 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , надзвичайно важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	150 mm
Протектор	80 mm
Діаметр отвору Вісь	35 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6207

DURATECH

МОР 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Номер замовлення 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

