

STEM

R10-8x28 / 8

EAN 4031582321487



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с резьбой
Диаметр Стержень	8 mm

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии



ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Шток
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Общая высота	3,5 mm
Общий вес	0,02 kg