

ELASTECH

XLP125X40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип корпуса	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	160 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	320 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,649 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, электропроводящий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, антистатические, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	40 mm
Твердость Протектор (A)	64 Береговая A

ELASTECH

XLP125X40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

XLP125x40-Ø8,3 NL45

