

# COMPACTA

1430POI025P60-35X30 (54)

EAN 4031582200966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Compacta
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	10 kg
정지 중 하중용량	20 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	36 mm
전체 체중	0.03 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	25 mm
트레드 폭	12 mm
트레드의 경도(D)	65 Shore D

## 하우징

재료	스틸 시트, 라이트
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 1회
오프셋	9 mm
회전 반경	21.5 mm
회전 간섭	43 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	35 mm
플레이트 너비	30 mm
플레이트 홀 길이(최대)	28 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	23 mm
플레이트 구멍 직경	4.2 mm

# COMPACTA

1430POI025P60-35X30 (54)

EAN 4031582200966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

