



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ○ ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Kappa                      |
| Type                         | Wielen met Richtingsslot   |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 1200 kg                    |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 1000 kg                    |
| Elektrisch geleidend         | Nee                        |
| Roestvrij                    | Nee                        |
| Statisch draagvermogen       | 2000 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                      |
| Totale hoogte                | 305 mm                     |
| Totale breedte               | 110 mm                     |
| Totaal gewicht               | 5,47 kg                    |

#### BEHUIZING

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar    |
| Vork Vorm                  | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager                 | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd                    |
| Offset                     | 61 mm                                 |
| Zwenk radius               | 187,5 mm                              |
| Draaicirkel                | 375 mm                                |
| Lubrication nipple         | 1                                     |
| Diameter koepel            | 111 mm                                |

#### WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide, zwaar              |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel             |
| Lagering                      | Precisie kogellagers          |
| As                            | Geschroefd met moer           |
| Wielkleur                     | Natuurlijk wit                |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 250 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                         |
| Breedte wielkern              | 50 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D                    |

#### FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 135 mm             |
| Breedte plaat               | 110 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

