DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Numéro de commande 00801250



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Type de roulement	6304

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	2040 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1700 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	3400 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.97 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Numéro de commande 00801259

Dessins du produit



DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Numéro de commande 00801259

