



L'immagine può differire dal prodotto originale

**RUOTA**

Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Diametro	60 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	12 mm
Larghezza corpo	20 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

**PRESTAZIONI**

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

**ATTRIBUTI PRINCIPALI**

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Portata a 6 km/h	80 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,14 kg

# NOVATECH

ETY 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463

Numero d'ordine 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

