

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Numer zamówienia 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●●

Odporność na korozję ●●●●○

## PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	80 kg
Nośność statyczne	160 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	76 mm
Szerokość całkowita	64 mm
Waga całkowita	0,122 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	10 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

## OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Białe aluminium (RAL9006)
Promień działania koła	60 mm
Zasięg działania koła	120 mm
Średnica kopuły	22 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Numer zamówienia 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

