

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 tread-1023

EAN 4031582347098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	80 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-30 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	250 °C
Kopējais augstums	128 mm
Kopējais platums	85 mm
Kopējais svars	0,61 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plaša
Krāsa	Nerūsējošais tērauds

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Mitrināšana, karstumizturīgs
Gūltnis	Bussola a secco
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Metālisks
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	75 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	100 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 tread-1023

EAN 4031582347098

Pasūtījuma numurs 00037682
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

