

# BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	38 mm
Ancho de Banda de rodadura	20 mm
Diámetro del agujero del Eje	6 mm
Longitud del cubo	21.5 mm
Anchura del cuerpo	20 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Basetech
Tipo	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	35 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	70 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.01 kg

# BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Número de pedido 00050767  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

