

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Rendelési szám 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○○○○○

Mozgás zajkibocsátása ○○○○○

Kopás ○○○○○

Korrozióálló képesség ○○○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	630 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	200 mm
Teljes szélesség	155 mm
Összsúly	14,68 kg

KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Test szélessége	40 mm

VÁZ

Ellensúlyoz	35 mm
Körbeforgás	123 mm
Körbeforgás	246 mm
Kupola átmérője	130 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	145 mm
Talplemez szélessége	145 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	120 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	120 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Rendelési szám 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

