

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Número de comanda 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa load
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	1680 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1400 kg
Tracidad de carga estàtica	2800 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	255 mm
Àmplia general	140 mm
Pes total	13,052 kg

RODA

Material corporal	Càsting
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
Corporació ample	80 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiente giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsión
Color	Zink-iron (traspàs)
Desplaçament	65 mm
Scio de giro	170 mm
Sterferencia de giro	340 mm
Dome Dictel	140 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	175 mm
Placa ampla	140 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	140 mm
Placa de diàmetre	15 mm

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Número de comanda 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

