

LEVINA STAINLESS

5380PIO125P30-13

EAN 4031582370324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Levina stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	80 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā krāvnese	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	161 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gultnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacikstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Ofsets	38 mm
Pagrieziena rādiuss	100,5 mm
Grozāms savienojums	201 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	13 mm



«Universal Design» balva



Vācijas dizaineru klubs

LEVINA STAINLESS


5380PIO125P30-13

EAN 4031582370324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



«Universal
Design» balva



Vācijas
dizaineru klubs