

STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Pasūtījuma numurs 00074553



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja



Kustības troksnis



Nodilums



Korozijas izturīgs



PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Krāvnēsība pie 3 km/h	50 kg
Statiskā krāvnēsība	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	68 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,101 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RITENIS

Korpasa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
Ritenis krāsa	Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	65 mm
Protektora platums	8 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpasa platums	8 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Krāsa	Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	77 mm
Grozāms savienojums	154 mm
Kupola diametrs	23 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Pasūtījuma numurs 00074553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

