

TIGE À PLATINE

P10-40X18 / 8

EAN 4031582338096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige à platine
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Hauteur	8 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige avec platine en U
Longueur de la platine	40 mm
Largeur de la platine	18 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	32 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	32 mm
Diamètre des trous de la platine	4 mm