INFORMACE O PRODUKTU

# LINEA

## 594CUAP125P52 RAL9002

EAN 4031582378375



Obrázek se může lišit od původního produktu

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●●● |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●●○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●●○ |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Linea |
| Typ | Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 130 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 260 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 148,5 mm |
| Stavební výška | 82 mm |
| Celková hmotnost | 1,12 kg |
| Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd |

### UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| Otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice | Šedá bílá (RAL9002) |
| Vyosení | 40 mm |
| Poloměr otáčení | 52 mm |
| Průměr otáčení | 258 mm |

### KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 20 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Shore A |

### MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Obdélníková dlaha, rozestup mezi Díra na šroub šroubů USA |
| Délka plotny | 95 mm |
| Šířka plotny | 70 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 72 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 76 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 44,5 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 52 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA


594CUAP125P52 RAL9002

EAN 4031582378375

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu



Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH