

MAXTECH

UAR200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Maxtech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 500 kg

Tracidad de carga estàtica 1000 kg

Temperatura (mínim) -40 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 1,035 kg

RODA

Material corporal Poliamida

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Injectat

El Bearing Roamiento de rodillos

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 200 mm

Banda de rodadura ample 50 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 20 mm

Longitud del cub 58 mm

La duresa del Banda de rodadura (D) 40 Shore D

MAXTECH

UAR200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

