

ICS

5320XSX125P51 ~7001 INOX

EAN 4031582309836



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	ICS
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	166 mm
전체 너비	52 mm
전체 체중	0.723 kg

휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링, 밀봉된
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	통합 스레드가드
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	91 육상 A
트레드의 경도(D)	40 육상 D

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	스텝, 회전
색상	실버 그레이(유사한 RAL7001)
오프셋	37 mm
회전 반경	99.5 mm
회전 간섭	199 mm
돔 직경	52 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	95 mm
플레이트 너비	70 mm
플레이트 홀 길이(최대)	50 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	75 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm



기술 도면

