

NOVATECH

FTP200X80-Ø30 HL90

EAN 4031582452969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	캐스팅
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	80 mm
차축 홀 직경	30 mm
허브 길이	90 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
다음에 적합	linde

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Novatech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	1400 kg
4km/h에서의 적재 용량	1680 kg
6km/h에서의 적재 용량	1400 kg
적재 용량 정적	2800 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	7.004 kg

NOVATECH

FTP200X80-Ø30 HL90

EAN 4031582452969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

