PRODUKTINFORMATION

# LINEA CLINIC

## 5944UAC150R36-34XS S30

EAN 4031582359923



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Linea clinic |
| Type | Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse |
| Standard | lignende EN12531-Hospitalssengehjul |
| Belastning ved 3 km/t | 150 kg |
| Belastning ved 4 km/t | 150 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Ja |
| Belastning Statisk | 300 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
| Byggehøjde | 155 mm |
| Samlet bredde | 71 mm |
| Samlet vægt | 1,12 kg |
| Certificering | Testet og overvåget af TÜV Süd |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Polyamid |
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Udladning | 47,5 mm |
| Udfaldsradius | 122,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 254 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Præcisionskugleleje, Rustfri |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 150 mm |
| Hjulbane bredde | 15 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant |
| Boltdiameter | 32 mm |
| Boltlængde | 42 mm |
| Tip | Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. |

Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA CLINIC

5944UAC150R36-34XS S30

EAN 4031582359923

**Produkttegninger**



Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award