

# STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam                  | Stylea                 |
| Type                         | Zwenkwiel met wielrem  |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 50 kg                  |
| Elektrisch geleidend         | ✓                      |
| Statisch Draagvermogen       | 100 kg                 |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                  |
| Totale hoogte                | 91,5 mm                |
| Totale breedte               | 46 mm                  |

## WIEL

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern           |
| Lager              | Glijlager met tussenbus         |
| As                 | Genageld                        |
| Afdekkapjes        | Zonder afdekkapjes              |
| Diameter           | 65 mm                           |
| Breedte Loopvlak   | 7 mm                            |

## VORK

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Materiaal       | Polyamide        |
| Vork Vorm       | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager      | Stift, zwenkend  |
| Zwenk radius    | 77 mm            |
| Uitzwenking     | 154 mm           |
| Diameter koepel | 23 mm            |

## BEVESTIGING

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Type bevestiging          | Stiftgat voor B10-bevestiging |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm                         |



Duitse  
OntwerpersClub



Interzum  
Award



IF  
Design  
Award

# STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

