

# AGILA CARE

2474YGO100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Agila care                                                             |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                                             |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 80 kg                                                                  |
| Электропроводящий                  | Да                                                                     |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 160 kg                                                                 |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                                                 |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                                                  |
| Общая высота                       | 138 mm                                                                 |
| Общий вес                          | 0,8 kg                                                                 |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 38 mm                   |
| Радиус поворота       | 88 mm                   |
| Поворотное соединение | 176 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен, электропроводный           |
| Материал протектора     | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник               | Подшипник скольжения                     |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                        |
| Диаметр                 | 100 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 32 mm                                    |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                           |

## ФИТИНГ

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Тип фитинга  | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней |
| Диаметр Болт | 28 mm                                                   |
| Длина Болт   | 96 mm                                                   |

# AGILA CARE

2474YGO100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

