INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ALPHA

3477UER100P62

EAN 4031582050752



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	160 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	320 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	128 mm
Àmplia general	75 mm
Pes total	0,98 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	123 mm
Sterferencia de giro	246 mm
Dome Dictel	75 mm

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
Corporació ample	34 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	105 mm
Placa ampla	80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA


3477UER100P62

EAN 4031582050752


Número de comanda 00002150

Plànols del producte

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80



© Copyright 2026 TENTE International GmbH