

AGILA

2477DIK075R07-Ø24-27

EAN 4031582325874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 55 kg |
| Statikus teherbírás | 110 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 103 mm |
| Összsúly | 0,54 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 75 mm |
| Futófelület szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 24 mm |
| Körbeforgás | 80 mm |
| Körbeforgás | 160 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa | Szintetikus feszítő, kerek |
| Befeszítőcsap (minimális) | 24 mm |
| Befeszítőcsap (minimális) | 27 mm |
| Tipppek | Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. |

AGILA

2477DIK075R07-Ø24-27

EAN 4031582325874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

