

# GALEA

5070PIO125P52

EAN 4031582399561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Galea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	163 mm
Totale breedte	66 mm
Totaal gewicht	0,501 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

## VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Uitzwenking	205 mm
Diameter koepel	59 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat, USA boutgat afstand
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	44,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	52 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	72 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	76 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

# GALEA

5070PIO125P52

EAN 4031582399561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

