

## LUMINA

AA25POI050S70-8X15 (30)

EAN 4031582458947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Productnaam                  | Lumina                  |
| Type                         | Wielen met Wielslot     |
| Standaard                    | EN12528 - Meubel wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 40 kg                   |
| Elektrisch geleidend         | Nee                     |
| Roestvrij                    | Nee                     |
| Statisch draagvermogen       | 80 kg                   |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                  |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                   |
| Totale hoogte                | 54 mm                   |
| Totale breedte               | 55 mm                   |
| Totaal gewicht               | 0,09 kg                 |

## BEHUIZING

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polypropyleen                  |
| Vork Vorm                  | Dubbele WielBehuizing gesloten |
| Zwenklager                 | Kraagpen, draaiend             |
| Zwenk radius               | 63 mm                          |
| Draaicirkel                | 126 mm                         |
| Diameter schroefdraad      | 8 mm                           |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel             |
| Lagering                      | Glijlager met Afstandsbuis    |
| As                            | Geklinkt                      |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 50 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 8 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D                    |

## FITTING

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Type bevestiging | Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant |
| Diameter stift   | 8 mm                                     |
| Lengte stift     | 15 mm                                    |