PRODUCTINFORMATIE

LUMINA

AA25POI050S70-8X15 (30)

EAN 4031582458947



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	54 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,09 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele WielBehuizing gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	63 mm
Draaicirkel	126 mm
Diameter schroefdraad	8 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant
Diameter stift	8 mm
Lengte stift	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH