

LINEA LIGHT

5927UAP075S70-M10X15 KP HN EN12528 RAL7001

EAN 4031582414929



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea light
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	86 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0,23 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	82 mm
Diamètre d'encombrement	164 mm
Diamètre du filetage	0 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Longueur de la tige	15 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA LIGHT

5927UAP075S70-M10X15 KP HN EN12528 RAL7001

EAN 4031582414929



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

