产品信息

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●○○○
运动噪音	●●●●●
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	540 kg
6 公里/小时的载重	450 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	900 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总重量	1.12 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	钢板，重型
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	黑色黑墨水（类似 RAL9005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 （A）	68 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

订单号 00834683

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

订单号 0834683

