ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# GALEA

5075PJP125R05-28x40

EAN 4031582379464



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●●○ |
| Шум руху | ●●●●○ |
| Атритація | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Galea |
| Тип | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 162 mm |
| Загальна ширина | 66 mm |
| Загальна вага | 0,77 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Поліамід |
| Вила Форма | Закрито |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 129 mm |
| Поворотне з’єднання | 258 mm |
| Діаметр ковпачка | 59 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 30 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт | 28 mm |
| Довжина Болт | 40 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5075PJP125R05-28x40

EAN 4031582379464

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Креслення продукту**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH