

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	50 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	71 mm
Lățime totală	57 mm
Greutate totală	0,32 kg

FURCA

Culoare	Alb
Offset	30 mm
Raza de pivotare	51 mm
Interferență pivotantă	102 mm
Diametru cupolă	57 mm

ROATĂ

Lagăr	Rulment cu role, umezit
Roată	Negru
Diametru	42 mm
Benză de rulare	19 mm
Lățimea corpului	19 mm

RACORD

Diametrul găurii Șurub	8 mm
------------------------	------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Numărul de comandă 00062075
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

