INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo	Rueda giratoria con Freno intermitente
Conductivo eléctrico	Sí
Inoxidable	No
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	59 mm
Ancho total	55 mm
Peso total	0.13 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Fundición de zinc/aluminio
Forma de Horquilla Forma	Doble Soporte de Aro, cerrado
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	51 mm
Interferencia de giro	102 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno, conductor eléctrico
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	8 mm
Anchura del cuerpo	8 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con anillo de agarre, con collarín
Diámetro del Espiga	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556

Número de pedido 00073825

Planos del producto

