

NOVATECH

FTP250X50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	62 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1200 kg
Capacité de charge statique	2880 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

NOVATECH

FTP250X50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

