

KAPPA

9682FTP200P63 CL67 WH-w60

EAN 4031582315806



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1200 kg
Nosnost 6 km/h	1000 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	2000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	245 mm
Stavební výška	116 mm
Celková hmotnost	8,87 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	59 mm
Poloměr otáčení	111 mm
Průměr otáčení	320 mm
Lubrication nipple	1

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	60 mm
Šířka středu kola	60 mm
Tvrdość Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdość Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

KAPPA

9682FTP200P63 CL67 WH-w60

EAN 4031582315806

Objednáací číslo 00802967

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

