

NOVATECH

FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	5.85 kg

ARO

Material del cuerpo	Hierro fundido
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rueda con pestaña
Diámetro	230 mm
Ancho de Banda de rodadura	82 mm
Diámetro del agujero del Eje	45 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Diámetro del Círculo de agujeros	70 mm
Ajuste Diámetro del agujero	14 mm
Adecuado para	jungheinrich_mic

AJUSTE

Cantidad de orificios de montaje del Perno	5
--	---

NOVATECH

FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

