

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Rendelési szám 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	34,9 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	91 Shore A
A futófelület keménysége (D)	40 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,198 kg

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Rendelési szám 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

