

# ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha stainless                     |
| Tipo                                | Ruota girevole                      |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 125 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | Sì                                  |
| Portata statica                     | 250 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -40 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 250 °C                              |
| Altezza totale                      | 128 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 75 mm                               |
| Peso complessivo                    | 0,68 kg                             |

## SUPPORTO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella      | Largo                         |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere          |
| Colore                    | Acciaio Inossidabile          |
| Disassamento              | 41 mm                         |
| Raggio di piroettamento   | 91 mm                         |
| Ingombro di piroettamento | 182 mm                        |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm                         |

## RUOTA

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Termoset in Plastica, termoresistente |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo                    |
| Cuscinetto                  | Bussola a secco                       |
| Asse                        | Vite con dado                         |
| Colore Ruota                | Nero                                  |
| Diametro                    | 100 mm                                |
| Larghezza battistrada       | 35 mm                                 |
| Larghezza corpo             | 35 mm                                 |
| Durezza del Battistrada (D) | 90 Shore D                            |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 11 mm         |

# ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184

Numero d'ordine 00061131

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8470UDD100P30- $\phi$ 11

