ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

SOCKET

Kunststoff Huelse R40-17/11

EAN 4031582090161



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Розетка
Тип	Аксесуар
ОбВантажопідйомністьь 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	36 mm
Загальна вага	0,01 kg

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетична розетка, квадрат
Діаметр Болт	17 mm


SOCKET

Kunststoff Huelse R40-17/11

EAN 4031582090161

Номер замовлення 00009043

Креслення продукту



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36

© Copyright 2026 TENTE International GmbH