

# STYLEA

5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

EAN 4031582310979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Stylea                            |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 50 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 100 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 77 mm                             |
| Largeur totale                  | 54 mm                             |
| Poids                           | 0,12 kg                           |

## CHAPE

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                              |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                       |
| Pivot                   | Tige pivotante                         |
| Couleur de la chape     | Aluminium blanc (similaire au RAL9006) |
| Déport                  | 30 mm                                  |
| Rayon d'encombrement    | 62 mm                                  |
| Diamètre d'encombrement | 124 mm                                 |
| Diamètre du dôme        | 20 mm                                  |

## ROUE

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Corps de roue              | Polyamide                              |
| Bandage                    | Identique au corps de roue             |
| Roulement                  | Moyeu lisse avec entretoise            |
| Axe                        | Riveté                                 |
| Couleur du bandage de roue | Aluminium blanc (similaire au RAL9006) |
| Couleur de la roue         | Aluminium blanc (similaire au RAL9006) |
| Pare-fils                  | Sans pare-fils                         |
| Diamètre                   | 75 mm                                  |
| Largeur du bandage         | 8 mm                                   |
| Diamètre de l'alésage      | 0 mm                                   |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                                   |
| Largeur du corps de roue   | 8 mm                                   |
| Dureté du bandage (D)      | 65 Shore D                             |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 10 mm                         |

# STYLEA

5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

EAN 4031582310979

Numéro de commande 00074332

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

