

E-DRIVE ULTIMATE


EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Numéro de commande 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	E-Drive ultimate
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	5 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Largeur totale	190 mm
Poids	8 kg
Largeur de roue	35 mm
Largeur	178 mm
Force d'entraînement maximale	32
Force de pression de contact au sol	400
Hauteur en position relevée	140 mm
Hauteur d'installation	170 mm
Vitesse maximale	4 km/h
Garde au sol	30 mm
Inégalité du sol (minimum)	-15 mm
Dénivelé du sol (maximum)	15 mm
Température de stockage autorisée (minimale)	-10 °C
Température de stockage autorisée (maximale)	45 °C

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Numéro de commande 00066143

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Largeur du corps de roue	40 mm



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Numéro de commande 00066143

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

