

## ZETA

4681TOO160P63

EAN 4031582308020

Numéro de commande 00830075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ○ ○ ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                                      |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 800 kg                                    |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 640 kg                                    |
| Capacité de charge statique     | 1600 kg                                   |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                     |
| Hauteur                         | 200 mm                                    |
| Poids                           | 3,064 kg                                  |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide, forte charge    |
| Bandage               | Identique au corps de roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | axe de roue boulonné       |
| Pare-fils             | Sans pare-fils             |
| Diamètre              | 160 mm                     |
| Largeur du bandage    | 50 mm                      |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                 |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, forte charge                       |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Déport                  | 55 mm                                            |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm                                           |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm                |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA

4681TOO160P63

EAN 4031582308020

Numéro de commande 00830075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

