

# LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● |

## 핵심 속성

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 제품명            | Linea light         |
| 하우징 유형         | 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12528 - 가구용 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 60 kg               |
| 전기 전도성         | 아니요                 |
| 스테인리스          | 아니요                 |
| 정지 중 하중용량      | 120 kg              |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C              |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C               |
| 총높이            | 68 mm               |
| 전체 너비          | 46 mm               |
| 전체 체중          | 0.11 kg             |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 폴리아미드    |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 스템, 회전   |
| 회전 반경   | 67 mm    |
| 회전 간섭   | 134 mm   |
| 돔 직경    | 23 mm    |

## 휠

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드                |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입            |
| 베어링        | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음             |
| 직경         | 65 mm                |
| 트레드 폭      | 13.9 mm              |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A           |

## 피팅

|         |                |
|---------|----------------|
| 피팅 유형   | B10 피팅용 블라인드 홀 |
| 볼트 홀 직경 | 10 mm          |



도이처 디  
자이너 클  
럽



Interzum  
어워드



IF 디자인  
어워드

# LINEA LIGHT


5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



도이처 디  
자이너 클  
럽



Interzum  
어워드



product  
design  
award

IF 디자인  
어워드